

従来の多機能ボックスに宅配機能を加えた 集合郵便受のファンクションユニットです

- 多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。
- メールボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。
- 扉はスチール(ライトグレー)、ステンレス(ヘアライン)の2種類からお選びいただけます。
- 宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
- 店屋物返却用リターンボックスは、鍵がありませんのでいつでも自由にご利用いただけます。

■製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■納期3週間

基本機能	宅配ボックス	宅配便受取
	クリーンボックス	不要チラシ入れ
	リターンボックス	店屋物返却
	AEDボックス	AED保管
	消火器ボックス	消火器保管
機 構	宅配ボックス	錠 前 ダイヤル錠による施錠錠 (非常用キーによる解錠機構付) 安全装置 ボックス内部からの手動非常脱出レバー機構付 (高さ360mm以上のボックス) 配達証明 宅配印として管理番号を捺印 (捺印装置付 / FX-UF4N・FX-UF5N)
	クリーンボックス	myナンバー錠
	リターンボックス	
	AEDボックス	マグネットキャッチ
	消火器ボックス	
バリエーション	ユニットタイプ	1・3・4N・4・5N・5・7・8型、クリーンボックス(C型)、リターンボックス(R型)、AED・消火器ボックスの12種類
	ボックス収納寸法	5種類 (P171 参照)
仕上・材質	箱 本 体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
		クリーンボックス袋掛: スチール φ5 クロメートメッキ
		リターンボックス棚・底板: ステンレス (SUS304) 0.8t
	扉	FX-UF (S) / ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリア焼付塗装
		FX-UF (F) / スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ライトグレー 日塗IU22-50B 透明アクリル樹脂 (クリーンは艶消しブラック)
巾 木	ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 1・2・3 列用	
オプション	サイドパネル	ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリア焼付塗装
設 置 場 所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等	
設 置 条 件	管理員が駐在する集合住宅 (巡回可)	

多機能ボックス

FX-UF

■ダイヤル錠の取扱操作手順 (FX-UF)

●預入方法

- 未使用のボックスを選び扉をあけます。
(ツマミがOPENの位置に合っている扉)
荷物を入れて扉を閉めます。
- ダイヤルを回して『0000』以外の暗証番号4桁を設定してください。
- 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。
⚠️ ロックする前に必ず控えてください。LOCKすると『0000』に戻ります。
- ツマミを左に90°回してLOCKの位置に合わせてください。扉が施錠されます。この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。
⚠️ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。
- 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。
*捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。

●受取方法

- 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。
- ダイヤルを回し不在連絡票に記された暗証番号に合わせます。
- ツマミを右に90°回してOPENの位置に合わせてください。扉が解錠されます。この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。
※暗証番号が間違っていた場合、ツマミは動きません。
- 扉をあけて中の荷物を取り出してください。
⚠️ 荷物を取り出したら扉を閉めてください。